

Garant**Strojni navojni sveder za zaprto izvrtino GARANT Master Tap, za metrični navoj: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	146735 M3-12
GTIN	4045197953261
Razred artikla	111

Opis**Izvedba:**

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 135960
Kot spirale: 40 stopinj

Tehnični opis

Serija	Master Tap
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Standard	DIN 371
Standard	DIN 376
Kot spirale	40 stopinj

Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Pribor

Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C 6HX DIN 376 M M4	135962 M4
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C M M4,5	135960 M4,5
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C 6HX DIN 376 M M5	135962 M5
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C M M10	135960 M10
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C M M6	135960 M6
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C M M3	135960 M3
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C M M4	135960 M4
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C M M8	135960 M8
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C M M7	135960 M7
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C 6HX DIN 376 M M8	135962 M8
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C 6HX DIN 376 M M3	135962 M3
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C 6HX DIN 376 M M6	135962 M6
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C 6HX DIN 376 M M10	135962 M10
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C M M12	135960 M12

Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika
C M M5

135960 M5

Prazna kasetna Tip 5

146960 5