

Garant**Prijemalni čeljustni nastavki, enodelni, za tip: 100/32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361123 100/32
GTIN	4045197953391
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Vpenjalna stopnja z višino 5 mm in naležno površino 3 mm.

Uporaba:

Primerno za težko odrezovanje.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105 – 361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Napotek:

Tip GS s prijemalno stopnjo in gladko vpenjalno stopnjo

Tehnični opis

Dolžina l_1	3 mm
Višina h_1	3 mm
Višina čeljusti h	40 mm
ustreza barvni kodi	Xpent0
Dolžina čeljusti l	60 mm
Širina čeljusti b	100 mm
Višina h_2	3 mm

Dolžina l ₂	3 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža