


Garant**Prijemalni čeljustni nastavki, enodelni, za tip: 125/32****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 361123 125/32 |
| GTIN | 4045197953506 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

Vpenjalna stopnja z višino 5 mm in naležno površino 3 mm.

Uporaba:

Primerno za težko odrezovanje.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105 – 361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Napotek:

Tip GS s prijemalno stopnjo in gladko vpenjalno stopnjo

Tehnični opis

| | |
|------------------------|----------|
| Dolžina čeljusti l | 68,5 mm |
| Višina h ₁ | 3 mm |
| Višina h ₂ | 3 mm |
| Širina čeljusti b | 125 mm |
| Višina čeljusti h | 45 mm |
| ustreza barvni kodi | Xpent1-2 |
| Dolžina l ₁ | 3 mm |

| | |
|------------------------|------------------|
| Dolžina l ₂ | 3 mm |
| Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |