



VICTORINOX

## Večfunkcijsko orodje, Tip: TOOL-K



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	846100 TOOL-K
GTIN	7611160302007
Razred artikla	830

### Opis

#### Izvedba:

Originalno švicarsko žepno in multifunkcijsko orodje neprekosljivo v kvaliteti, natančnosti, prijaznosti do uporabnika in funkcionalnosti.

#### Funkcija:

Kombinirane klešče z– Rezilo za tanko in mehko žico do 40 HRC– Rezilo za trdo žicoIzvijač 2 mmIzvijač 7,5 mm z– Močna lomilkaOdpirač pločevink z– Izvijač 3 mmOdpirač z– Izvijač 5 mm– Nastavek za ukrivljanje žiceDolgo reziloŠkarjeŽaga za kovino z– Pila za kovinoŽaga za lesŠilo-svederIzvijač za profil Phillips 1/2Sekač in strgalo za les z– Snemalnik izolacije– Strgalo za žicoNastavek za stiskanje tulcev (elektro)Merilo (230 mm)Merilo (9 col)Spojka za odpirac zamaškov z– ObročListnata vzmet za vsako orodjeDrsnik za odpiranjeKljuč za vijane nastavkeDržalo vijanih nastavkov z– Vijalni nastavek za notranji 6-kotnik ZK 3– Vijalni nastavek z notranji 6-kotnik ZK 4– Vijalni nastavek PH 0– Vijalni nastavek PH 3– Vijalni nastavek TX 10– Vijalni nastavek TX 15Prostor za dodatne vijane nastavkeMini-izvijačOdpirač zamaškov

#### Uporaba:

Kot univerzalno orodje in „pomočnik v stiski“, obveza v vsaki orodni omari in torbi.

#### Obseg dobave:

Vključno z usnjenim etuijem.

#### Napotek:

Večfunkcijsko orodje je dodatno opremljeno še z garnituro vijanih nastavkov in odpiracem za plutovinaste zamaške.

## Tehnični opis

Število funkcij	39
Pakiranje	Usnjen etui
celotna dolžina	115 mm
Material zapirala	Nerjavno jeklo
Utrditev rezila	da
Masa	440 g
Enoročno rezilo	ne
Enoročno upravljanje	ne
Vrsta izdelka	Žepno orodje