

**Garant****Rezkar za velika podajanja Hi5, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 42/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213110 42/3
GTIN	4045197953971
Razred artikla	210

**Opis****Opis:**

Zmogljiv in mehko rezajoč rezkar za velika podajanja.  
Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve.  
Primeren tudi za srednjo gladilno obdelavo.  
Ekonomična uporaba zaradi 5-rezilne obračalne ploščice.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	2,2 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
$\varnothing D_3$	22,7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	POMX 10T5..
$\varnothing$ rezila $D_c$	42 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	16 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Serijska	Hi5
Nastavitveni kot $\kappa$	90 stopinj
Izvedba držala	z izvrtino
Delitev rezil	neenakomeren
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP