

Rezalna glava, leve, Sistem / velikost ploščice: DM/16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272085 DM/16
GTIN	4251414902862
Razred artikla	29D

Opis

Izvedba:

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine $\leq 14 \times D$.
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

primerno za velikost ploščice L: 16 mm

primerno osnovno telo: 264910–264922

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min} : 48 mm

Srednji premik: 25 mm

Celotna dolžina: 35 mm

Podložna ploščica: 272670

Tehnični opis

Srednji premik	25 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{\min}	48 mm
primerno osnovno telo	264910–264922

Sistem	DM
Podložna ploščica	279820 1
Vijak za podložno ploščico	259027 3
Velikost ploščice	16 mm
Spona, vijak, O-obroč	279835 2
Celotna dolžina	35 mm
Serijska	Rezalna glava
primerno za velikost ploščice L	16 mm
Vrsta uporabe	leve
z notranjim hlajenjem	da