



Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 100 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305517 16
GTIN	4045197954305
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
za ER-vpenjalne stročnice	16
Zunanji Ø D	28 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 A = 160

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-6
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
---	-----------