



Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 63 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 305439 16 |
| GTIN | 4045197953766 |
| Razred artikla | 32A |

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|------------------|
| Previsna dolžina A | 160 mm |
| Zunanji Ø D | 28 mm |
| za ER-vpenjalne stročnice | 16 |
| Vpenjalna širina | 0,5 - 10 mm |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 A = 160 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69893 |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69882-6 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 20000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Izvertina Balluffchip | da |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm | 613300 25 |
|---|-----------|