

Garant**Glava za vrezovanje navoja MLA IK 50 bar, BT 40, Območje rezanja navoja: M6-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338107 M6-20
GTIN	4045197954398
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- **Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.**
- **Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja za 300 %.**
- **Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.**
- **Varno vpenjanje v hitrozamenljive vložke za ER vpenjalne stročnice.**
- **Krožni tek konusnega držala glede na konus v vložku < 3 µm.**

Uporaba:

Na **obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.**

- **Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronnega vretena.**
- **Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.**

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice, glejte art. 308881–309240 (vel. ER 11/16/25). ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja z notranjim 4-kotnikom, glejte art. 309399–309413 (vel. ER 11/16/25).

Za hitrovpenjalne vložke in podaljške glejte art. 338120–338142.

Pritezni čepi, glejte art. 308600 – 308806.

Cev za dovajanje hladilnega sredstva za HSK, glejte art. 309880.

Nasadni ključ za HSK, glejte art. 309890.

Tehnični opis

za ER-velikost	25
Previsna dolžina A	82 mm

Območje rezanja navoja	M6 – M20
Izravnava dolžine na vlek	1 mm
Izravnava dolžine na tlak	0,2 mm
Zunanji Ø D	60 mm
Notranji Ø D ₁	32 mm
Trn za rezkarje	BT 40
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40