

Garant**Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja, BT 30, Območje rezanja navoja: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334662 M3-12
GTIN	4045197954404
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
- Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

Uporaba:

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14–M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2

Izravnava dolžine na tlak: 7,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 7,5 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Notranji Ø D₁: 19 mm

Previsna dolžina A: 63 mm

Tehnični opis

Izravnava dolžine na tlak	7,5 mm
Območje rezanja navoja	M3 – M12
Zunanji Ø D	38 mm
Previsna dolžina A	63 mm
Izravnava dolžine na vlek	7,5 mm
Notranji Ø D ₁	19 mm
Trn za rezkarje	BT 30
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja