



Magnet za dvigovanje bremen MaxX, Maks. nosilnost (plano): 1000kg



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	382001 1000
GTIN	2050001944061
Razred artikla	38D

Opis

Izvedba:

Kompaktna in robustna izvedba z neodimovimi trajnimi magneti. Po principu „nevtralne krone“ ne prihaja do magnetnega stresanja in neželenih privlačnih sil do sosednjih bremen. Iz enojnega bloka izdelano osnovno telo brez zvarov zagotavlja konstantno zmogljivost. Zapora blokira ročico in preprečuje nenamerno sproščanje bremena. Certificirana pretržna sila.

Uporaba:

Hitro in enostavno premikanje in transportiranje ploščatega in okroglega materiala s trojno varnostjo.

Tehnični opis

Maksimalna obremenitev, ravni material	1000 kg
maksimalni Ø okroglega materiala	450 mm
Mera F	225 mm
Minimalna debelina stene ravnega materiala	40 mm
Mera E	88 mm
Mera A	284 mm
Mera C	133 mm

Maksimalna obremenitev, okrogli material	400 kg
Masa	36 kg
Minimalna debelina stene okroglega materiala	25 mm
Mera G	52 mm
Maksimalna dolžina ravnega materiala	3000 mm
Mera D	131 mm
Mera B	342 mm
Vrsta izdelka	Magneti za dvigovanje bremen