



Spiralni sveder CleverDrill, dolgi HSS N, neprevlečeni, Ø DC h8: 2 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	116050 2
GTIN	4045197954275
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill – Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus $1,5 \times$ nazivni \emptyset .

Napotek:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s **kotom konice 142°** za izboljšano procesno varnost

z notranjim hlajenjem: ne

Standard: DIN 340

Toleranca nazivnega \emptyset : h8

Kot konice: 130 stopinj

Število rezil Z: 2

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 53 mm

Dolžina utorov L_c : 56 mm

Celotna dolžina L: 85 mm

\emptyset držala D_s : 2 mm

Tehnični opis

Nazivni $\emptyset D_c$	2 mm
Toleranca nazivnega \emptyset	h8
Število rezil Z	2
Standard	DIN 340

Celotna dolžina L	85 mm
Ø držala D _s	2 mm
Dolžina utorov L _c	56 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	53 mm
Kot konice	130 stopinj
Serijska	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Držalo	Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri