



## Samonivelirni križni črtni laser GLL, Tip: 3-80CG



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	468490 3-80CG
GTIN	3165140888424
Razred artikla	46T

### Opis

#### Izvedba:

Kompakten križni črtni laser s samonivelirnimi laserskimi črtami. Hitra vodoravna in navpična izravnava laserskih črt. Robustna izvedba z mehko oblogo, ki ščiti pred udarci. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo. Dodatno dve navpični točki.

Ena vodoravna in 2 navpični 360-stopinjski laserski črti omogočajo številne nove načine uporabe za sočasno označevanje, izravnavanje in niveliranje v notranjem področju. Veliko delovno območje do 120 m s pomočjo profesionalnega sprejemnika LR 7 (pribor). Veliko delovno območje do 120 m s pomočjo profesionalnega sprejemnika LR 7 (pribor). Vmesnik Bluetooth za daljinsko upravljanje za natančna dela brez dotikanja naprave. **CAL Guard** nadzoruje laser in javlja negativne vplive in potrebo po kalibriranju. Alternativno napajanje z baterijami AA (4x). Nastavljanje višine z blokado za varno in natančno izravnavo z univerzalnim držalom BM1. **Zelene križne linije** za najboljšo vidnost tudi v slabih svetlobnih pogojih.

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Akumulator s hitrim polnilnikom, univerzalni nosilec BM1, laserska ciljna plošča, zaščitna mapa, transportni kovček.

### Tehnični opis

Doseg s sprejemnikom	120 m
Razred laserja	2
Masa	900 g
Višina	148 mm
Območje niveliranja	±4 stopinj
Širina	84 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Navoj stojala	5/8 col
Navoj stojala	1/4 col
Dolžina	162 mm
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Doseg	30 m
Točnost	±0,2 mm/m
Pakiranje	Transportni kovček
Barva laserja	zelena
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Križni črtni laser