

STABILA **Digitalni merilnik naklona TECH, Tip: 500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	467563 500
GTIN	4005069191252
Razred artikla	46M

Opis**Izvedba:**

Kompaktno in robustno ohišje, merilne površine iz eloksiranega aluminija. Prilagodljive možnosti pritrditve prek T-utora, V-utora in magnetnega sistema redkih zemelj. Osvetljen digitalni prikazovalnik se obrne v obrnjenem položaju.

Vgrajena opozorilna funkcija preprečuje napačno merjenje. Zapora tipke, funkcija za zadržanje vrednosti in referenčna funkcija.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitno torbico. 2 bateriji art. 081561 vel. LR6.

Tehnični opis

Korak številke	0,01 stopinj
Širina	32 mm
Višina	70 mm
Merilno območje	360 (4×90°) stopinj
Dolžina	175 mm
Toleranca ravnosti	0,07 mm

Točnost modula elektronike	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°–89°) stopinj
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	H2
Vrsta izdelka	Merilnik naklona

Storitve

Kalibriranjestrojne gredne vodne tehtnice/elektronskega merilnika naklona Točnost 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------