

STABILA **Digitalni merilnik naklona TECH, Tip: 1000****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 467563 1000 |
| GTIN | 4005069191269 |
| Razred artikla | 46M |

Opis**Izvedba:**

Kompaktno in robustno ohišje, merilne površine iz eloksiranega aluminija. Prilagodljive možnosti pritrditve prek T-utora, V-utora in magnetnega sistema redkih zemelj. Osvetljen digitalni prikazovalnik se obrne v obrnjenem položaju.

Vgrajena opozorilna funkcija preprečuje napačno merjenje. Zapora tipke, funkcija za zadržanje vrednosti in referenčna funkcija. Pametna dokumentacija posameznih in dolgotrajnih meritev. Serijski vmesnik za priključitev na računalnik in sisteme vodil. Istočasna uporaba več naprav v enem sistemu.

Brezplačna programska oprema STABILA ANALYTICS za preprosto vrednotenje in dokumentiranje izmerjenih vrednosti brez zamudnega programiranja.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitno torbico. Li-ionski akumulator z omrežnim napajalnikom, 4 zamenljivimi adapterji za posamezno državo, 2 podatkovnima kabloma, programsko opremo za vrednotenje.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|---------------|
| Dolžina | 175 mm |
| Korak števil | 0,01 stopinj |
| Merilno območje | 0–360 stopinj |

| | |
|----------------------------|--|
| Višina | 70 mm |
| Toleranca ravnosti | 0,07 mm |
| Širina | 32 mm |
| Točnost modula elektronike | 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1°–359°) stopinj |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 |
| Napajanje | Akumulatorska |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | H2 |
| Vrsta izdelka | Merilnik naklona |

Storitve

| | |
|---|-------------|
| Kalibriranjestrojne gredne vodne tehtnice/elektronskega merilnika naklona Točnost 0,02 mm/m | 026620 0,02 |
|---|-------------|