

Garant

Držala za struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, desno, Velikost držala / ploščice L: 12/11mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	271995 12/11
GTIN	4045197954701
Razred artikla	21W

Tehnični opis

Celotna dolžina L	125 mm
Velikost držala	12 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 4
Dolžina glave L ₁	17,5 mm
Funkcijska širina L ₄	12 mm
Kot naklona	1,5 stopinj
Velikost ploščice	11 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalni vijak Tip 4	279810 4

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla
Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500