

Garant**Držala za struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, desno, Velikost držala / ploščice L: 25/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	271995 25/11
GTIN	4045197954732
Razred artikla	21W

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	25 mm
Celotna dolžina L	152 mm
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 4
Velikost držala	25 mm
Dolžina glave L ₁	30 mm
Kot naklona	1,5 stopinj
Velikost ploščice	11 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalni vijak Tip 4	279810 4

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla
Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500