

Garant**Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 2500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860050 2500
GTIN	4045197559746
Razred artikla	81D

Opis**Izvedba:**

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitvev zateznega momenta, zanesljivo vpetje.

Premična čeljust **zaščito pred drsenjem**, ki preprečuje nenamerno razpiranje pritegnjene spona. Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160.

Premična pritisna ploščica z vgrajeno **blokado vretena preprečuje popuščenje** vretena pri vibracijah. Maksimalni prenos sile zaradi **močnega ročaja** z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz posebno žilavega polipropilena. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. **Brez zaščitne kapice.**

Standard:**DIN 5117****Rezervni del:**

Zaščitni pokrovček art. 860051.

Tehnični opis

Prevesna dolžina	120 mm
Območje vpenjanja	2500 mm
Presek vodila	35×11 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Garnitura pritisnih kap12-delna Tip 300-2500	860051 300-2500
--	-----------------