



Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860000 500
GTIN	4008158011448
Razred artikla	83J

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitev zateznega momenta, zanesljivo vpetje.

Premična čeljust **zaščito pred drsenjem**, ki preprečuje nenamerno razpiranje pritegnjene spona. Premična pritisna plošča (zamenjava brez uporabe orodja) od vel. 160. **Brez zaščitne kapice.**

Vpenjalna sila do 7000 N.

Standard:

DIN 5117

Rezervni del:

Zaščitni pokrovček art. 860115.

Tehnični opis

Presek vodila	35×11 mm
Prevesna dolžina	120 mm

Območje vpenjanja	500 mm
Vrsta izdelka	Spone

Pribor

Celoten spodnji del za momentne vijakne sponne Tip 500	860060 500
Garnitura pritisnih kap8-delna Ø pritisne plošče 37 mm	860115 37
Vario-vpenjalni nastavek, par	862950