

SWISS TOOLS

**Držalo noža za notranje struženje, cilindrično, Ø D – A-mera: 25-200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320410 25-200
GTIN	2050001945174
Razred artikla	36D

**Opis****Izvedba:**

- Za učinkovito struženje.
- Za obdelavo v desno ali levo.

**Uporaba:**

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

**Napotek:**

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826 – 264827.

**Tehnični opis**

Ø D	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože