

SWISS TOOLS

Držalo noža za notranje struženje, cilindrično, Ø D – A-mera: 32-218mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320410 32-218
GTIN	2050001945181
Razred artikla	36D

Opis

Izvedba:

- Za učinkovito struženje.
- Za obdelavo v desno ali levo.

Uporaba:

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

Napotek:

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826 – 264827.

Tehnični opis

Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože