



Rezkar za velika podajanja MFH mini, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Razred artikla	250

Tehnični opis

Kot rampe α_{maks}	0,32 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	54,3 mm
Število rezil Z	8
Vijak za obračalno ploščico	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezila D_c	63 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	119 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	1 mm
z notranjim hlajenjem	da
primerna obračalna rezalna ploščica	LOGU 0303..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
Ø D_3	56 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	124 mm
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229713
-----------------	--------