

Priključni paletni regal, globina 1100 mm, Višina: 3000 mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	991206 3000
GTIN	4058255039166
Razred artikla	960

Opis**OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

Začetni regal je sestavljen iz 2 nosilnih okvirjev s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. **Priključni regal** je sestavljen iz 1 nosilnega okvirja s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Dodatne police najdete med priborom.

Nosilne prečke tip LNS 100 × 50 × 1,5.

Montažne mere priključnega regala: 2786 mm.

Opis:**Mere postavljenega regala:****Celotna dolžina regala:**

Za nosilne okvirje S610-M18 in S625-A18:

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm (pri S610-M18).

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm (pri S625-A18).

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.

Napotek:

- **Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

- **Upoštevajte najmanj 100 mm razdalje med nosilnimi okvirji in steno ali deli zgradbe za namestitev talne plošče.**

Pri obešanju nosilnih prečk je treba paziti, da **sega zunanji nosilni okvir vsaj 500 mm čez najvišjo skladiščno polico**. Znotraj regalne vrste za to zadošča 100 mm.

Izbira barv: RAL 5010, 2004

Mere postavljenega regala, širina priključnega regala: 2786 mm

Širina predelka: 2700 mm

Nosilnost prekata: 1840 kg

Nosilnost polja (3 polja s po 2 paroma prečk na polje): 10415 kg

Nosilni okvir: S610-M18

Tehnični opis

Nosilnost prekata	1840 kg
Natična montaža	da
Nosilnost polja (3 polja s po 2 paroma prečk na polje)	10415 kg
Širina predelka	2700 mm
Višina	3000 mm
Montaža kupca	da
Število nosilnih stebrov regala	1
Dostop do regala	dvostranska
Globina	1100 mm
Postavitev regala	Priključni regal
Število paletnih mest na regalno polje	9
Nosilni okvir	S610-M18
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	2786 mm
Tip nosilne prečke	LNS 100 × 50 × 1,5
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	1840 kg
Za palete z nosilnostjo	613 kg
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 1100 mm

Vrsta izdelka

Paletni regali

PriborPar nosilnih prečk LNS 100 × 50 Dolžina nosilne prečke
2700 mm

991337 2700

Talno sidro za nosilne okvirje paletnih regalov

991470

Garnitura podložnih pločevin za nosilne okvirje paletnih
regalov 3-delna

991480

Varnostni zatič za prečko

991331