

**Priključni paletni regal, globina 1100 mm, Višina: 3500 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	991206 3500
GTIN	4058255039173
Razred artikla	960

**Opis****OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

**Začetni regal** je sestavljen iz 2 nosilnih okvirjev s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. **Priključni regal** je sestavljen iz 1 nosilnega okvirja s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Dodatne police najdete med priborom.

**Nosilne prečke** tip LNS 100 × 50 × 1,5.

Montažne mere priključnega regala: 2786 mm.

**Opis:****Mere postavljenega regala:****Celotna dolžina regala:**

Za nosilne okvirje S610-M18 in S625-A18:

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm (pri S610-M18).

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm (pri S625-A18).

**Lakiranje:**

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.

**Napotek:**

- **Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

- **Upoštevajte najmanj 100 mm razdalje med nosilnimi okvirji in steno ali deli zgradbe za namestitev talne plošče.**

Pri obešanju nosilnih prečk je treba paziti, da **sega zunanji nosilni okvir vsaj 500 mm čez najvišjo skladiščno polico**. Znotraj regalne vrste za to zadošča 100 mm.

Izbira barv: RAL 5010, 2004

Mere postavljenega regala, širina priključnega regala: 2786 mm

Širina predelka: 2700 mm

Nosilnost prekata: 1840 kg

Nosilnost polja (3 polja s po 2 paroma prečk na polje): 9495 kg

Nosilni okvir: S610-M18

## Tehnični opis

Nosilnost prekata	1840 kg
Nosilnost polja (3 polja s po 2 paroma prečk na polje)	9495 kg
Natična montaža	da
Višina	3500 mm
Postavitev regala	Priključni regal
Dostop do regala	dvostranska
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	2786 mm
Globina	1100 mm
Nosilni okvir	S610-M18
Število paletnih mest na regalno polje	9
Širina predelka	2700 mm
Montaža kupca	da
Tip nosilne prečke	LNS 100 × 50 × 1,5
Število nosilnih stebrov regala	1
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	1840 kg
Za palete z nosilnostjo	613 kg
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 1100 mm

Vrsta izdelka

Paletni regali

**Pribor**

Talno sidro za nosilne okvirje paletnih regalov

991470

Par nosilnih prečk LNS 100 × 50 Dolžina nosilne prečke  
2700 mm

991337 2700

Varnostni zatič za prečko

991331

Garnitura podložnih pločevin za nosilne okvirje paletnih  
regalov 3-delna

991480