

Priključni paletni regal, globina 1100 mm, Višina: 4000 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	991206 4000
GTIN	4058255039180
Razred artikla	960

Opis

OPOMBA: možnost izbire barve

Izvedba:

Začetni regal je sestavljen iz 2 nosilnih okvirjev s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. **Priključni regal** je sestavljen iz 1 nosilnega okvirja s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Dodatne police najdete med priborom.

Nosilne prečke tip LNS 100 × 50 × 1,5.

Montažne mere priključnega regala: 2786 mm.

Opis:

Mere postavljenega regala:

Celotna dolžina regala:

Za nosilne okvirje S610-M18 in S625-A18:

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm (pri S610-M18).

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm (pri S625-A18).

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.

Napotek:

- Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic.
- Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

- **Upoštevajte najmanj 100 mm razdalje med nosilnimi okvirji in steno ali deli zgradbe za namestitvev talne plošče.**

Pri obešanju nosilnih prečk je treba paziti, da **sega zunanji nosilni okvir vsaj 500 mm čez najvišjo skladiščno polico**. Znotraj regalne vrste za to zadošča 100 mm.

Izbira barv: RAL 5010, 2004

Mere postavljenega regala, širina priključnega regala: 2786 mm

Širina predelka: 2700 mm

Število skladiščnih ravni: 4

Nosilnost prekata: 1840 kg

Nosilnost polja (3 polja s po 3 paroma prečk na polje): 10250 kg

Nosilni okvir: S610-M18

Tehnični opis

Nosilni okvir	S610-M18
Višina	4000 mm
Število paletnih mest na regalno polje	12
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	2786 mm
Tip nosilne prečke	LNS 100×50×1,5
Število nosilnih stebrov regala	1
Nosilnost prekata	1840 kg
Globina	1100 mm
Število skladiščnih ravni	4
Montaža kupca	da
Natična montaža	da
Postavitev regala	Priključni regal
Širina predelka	2700 mm
Nosilnost polja (3 polja s po 3 paroma prečk na polje)	10250 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	1840 kg
Za palete z nosilnostjo	613 kg
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004

Značilnost blagovnega imena	globina 1100 mm
Vrsta izdelka	Paletni regali

Pribor

Garnitura podložnih pločevin za nosilne okvirje paletnih regalov 3-delna	991480
Talno sidro za nosilne okvirje paletnih regalov	991470
Par nosilnih prečk LNS 100 × 50 Dolžina nosilne prečke 2700 mm	991337 2700
Varnostni zatič za prečko	991331