

**Priključni paletni regal, globina 1100 mm, Višina: 2500 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	991206 2500
GTIN	4058255039159
Razred artikla	960

**Opis****OPOMBA: možnost izbire barve****Izvedba:**

**Začetni regal** je sestavljen iz 2 nosilnih okvirjev s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. **Priključni regal** je sestavljen iz 1 nosilnega okvirja s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Dodatne police najdete med priborom.

**Nosilne prečke** tip LNS 100 × 50 × 1,5.

Montažne mere priključnega regala: 2786 mm.

**Opis:****Mere postavljenega regala:****Celotna dolžina regala:**

Za nosilne okvirje S610-M18 in S625-A18:

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm (pri S610-M18).

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm (pri S625-A18).

**Lakiranje:**

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.

**Napotek:**

- **Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**

- **Upoštevajte najmanj 100 mm razdalje med nosilnimi okvirji in steno ali deli zgradbe za namestitev talne plošče.**

Pri obešanju nosilnih prečk je treba paziti, da **sega zunanji nosilni okvir vsaj 500 mm čez najvišjo skladiščno polico**. Znotraj regalne vrste za to zadošča 100 mm.

Izbira barv: RAL 5010, 2004

Mere postavljenega regala, širina priključnega regala: 2786 mm

Širina predelka: 2700 mm

Nosilnost prekata: 1840 kg

Nosilnost polja (3 polja s po 2 paroma prečk na polje): 12040 kg

Nosilni okvir: S610-M18

## Tehnični opis

Postavitev regala	Priključni regal
Natična montaža	da
Nosilnost prekata	1840 kg
Število nosilnih stebrov regala	1
Širina predelka	2700 mm
Dostop do regala	dvostranska
Nosilnost polja (3 polja s po 2 paroma prečk na polje)	12040 kg
Višina	2500 mm
Število paletnih mest na regalno polje	9
Tip nosilne prečke	LNS 100 × 50 × 1,5
Globina	1100 mm
Montaža kupca	da
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	2786 mm
Nosilni okvir	S610-M18
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	1840 kg
Za palete z nosilnostjo	613 kg
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 1100 mm

Vrsta izdelka

Paletni regali

**Pribor**

Varnostni zatič za prečko

991331

Par nosilnih prečk LNS 100 × 50 Dolžina nosilne prečke  
2700 mm

991337 2700

Garnitura podložnih pločevin za nosilne okvirje paletnih  
regalov 3-delna

991480

Talno sidro za nosilne okvirje paletnih regalov

991470