

Začetni paletni regal, globina 1100 mm, Višina: 4000 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	991221 4000
GTIN	4058255039364
Razred artikla	960

Opis

OPOMBA: možnost izbire barve

Izvedba:

Začetni regal je sestavljen iz 2 nosilnih okvirjev s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. **Priključni regal** je sestavljen iz 1 nosilnega okvirja s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Dodatne police najdete med priborom.

Nosilne prečke tip EGN 120 × 50 × 1,5.

Montažne mere osnovnega regala : 2872 mm.

Opis:

Mere postavljenega regala:

Celotna dolžina regala:

Za nosilne okvirje S610-N in S620-N:

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm (pri S610-M18).

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm (pri S625-A18).

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.

Napotek:

- Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic.
- Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

- **Upoštevajte najmanj 100 mm razdalje med nosilnimi okvirji in steno ali deli zgradbe za namestitev talne plošče.**

Pri obešanju nosilnih prečk je treba paziti, da **sega zunanji nosilni okvir vsaj 500 mm čez najvišjo skladiščno polico**. Znotraj regalne vrste za to zadošča 100 mm.

Izbira barv: RAL 5010, 2004

Mere postavljenega regala, širina začetnega regala: 2872 mm

Širina predelka: 2700 mm

Nosilnost prekata: 3250 kg

Nosilnost polja (3 polja s po 3 paroma prečk na polje): 10250 kg

Nosilni okvir: S610-M18

Tehnični opis

Postavitev regala	Začetni regal
Tip nosilne prečke	EGN 120×50×1,5
Dostop do regala	dvostranska
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	2872 mm
Montaža kupca	da
Nosilnost polja (3 polja s po 3 paroma prečk na polje)	10250 kg
Globina	1100 mm
Število nosilnih stebrov regala	2
Nosilni okvir	S610-M18
Nosilnost prekata	3250 kg
Natična montaža	da
Višina	4000 mm
Število paletnih mest na regalno polje	12
Širina predelka	2700 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	3250 kg
Za palete z nosilnostjo	1083 kg
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 1100 mm

Vrsta izdelka

Paletni regali

Pribor

Garnitura podložnih pločevin za nosilne okvirje paletnih regalov 3-delna

991480

Varnostni zatič za prečko

991331

Talno sidro za nosilne okvirje paletnih regalov

991470