

Začetni regal za profile, Višina: 3000mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	991488 3000
GTIN	4058255038176
Razred artikla	960

Opis

Izvedba:

Za pokončno in pregledno skladiščenje lahkega in težkega dolgega materiala, npr. strešnih letev, cevi za polaganje, letev, tramov itd. Zelo primerni tudi ta uporaba v samopostrežnem področju. Različna uporaba pregradnih rok omogoča različne širine prekatov. Nagib 10°.

Obseg dobave:

2 nosilni okvir, 5 nosilnih prečk, 4 podložni ploščici, talne ploščice, 8 talna sidra (brez pregradnih prečk).

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke oranžni RAL 2004, **prašno barvanje**.

Napotek:

- Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic art. 991481.
- Skladiščno blago sme biti največ 500 mm višje od regala!
- Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.
- Pregradne roke, art. 991490 vel. 500 ali art. 991490 vel. 750, naročite posebej.

Tehnični opis

Bočna obremenitev na eno pregradno roko	25 kg
Nosilni okvir	S610-M18-U
Višina	3000 mm
Navpična obremenitev (posamično polje)	1135 kg
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	2872 mm
Širina predelka	2700 mm
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Vrsta izdelka	Regali za profile

Pribor

Talno sidro za nosilne okvirje paletnih regalov	991470
---	--------