



Držalo za orodje, oblika B6 radialno levo, dolgo, Ø držala d1: 30mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319080 30
GTIN	4045197955029
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Zlasti za zunanjo obdelavo.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnični opis

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
h ₅	38 mm
b ₁	100 mm
h ₂	29 mm
l ₁	22 mm

h ₆	28 mm
Ø držala d ₁	30 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
l ₂	40 mm
Oblika	B
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------