

**VDI večkratno držalo, Ø držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319185 40
GTIN	4045197955050
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tehnični opis

l ₁	72 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
h ₆	48 mm
h ₂	34 mm
Ø držala d ₁	40 mm
h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
b ₂	42,5 mm

Širina držala b_3	20,5 mm
b_1	90 mm
Vrsta izdelka	VDI večkratno držalo