


VDI večkratno držalo, Ø držala d1: 50mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319185 50
GTIN	4045197955067
Razred artikla	32V

Opis
Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Standard:
DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.
Tehnični opis

Ø držala d ₁	50 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 50
b ₁	105 mm
h ₅	35 mm
h ₁	32 mm
b ₂	50 mm
l ₁	85 mm
Širina držala b ₃	25,5 mm

h_2	41 mm
h_6	60 mm
Vrsta izdelka	VDI večkratno držalo