



## VDI večkratno držalo, Ø držala d1: 30mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319185 30
GTIN	4045197955043
Razred artikla	32V

### Opis

#### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

#### Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

### Tehnični opis

b <sub>1</sub>	76 mm
l <sub>1</sub>	60 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
Širina držala b <sub>3</sub>	17 mm
b <sub>2</sub>	35 mm

Ø držala $d_1$	30 mm
$h_6$	38 mm
Vrsta izdelka	VDI večkratno držalo