

**VDI večkratno držalo, obrnjeno, Ø držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319190 40
GTIN	4045197955081
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Standard:**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Tehnični opis**

h_1	25 mm
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
Širina držala b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Ø držala d_1	40 mm

b_1	90 mm
l_1	72 mm
b_2	42,5 mm
Vrsta izdelka	VDI večkratno držalo