


Garant**WOEX 05T304 T, HB330, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232635 UNI
GTIN	4045197955142
Razred artikla	21E

Opis

Primerno za:

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 05T304 T
Zvrst	HB330
Rezalni material	Karbidna trdina
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	275 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	275 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	275 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		