



Lahka vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860200 500
GTIN	4008158014616
Razred artikla	82C

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritiskno ploščico. Hitra nastavitvev zateznega momenta, zanesljivo vpetje. **Brez zaščitne kapice.**

Standard:

DIN 5117

Tehnični opis

Presek vodila	29×9 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Območje vpenjanja	500 mm
Vrsta izdelka	Spone