

FLUKE.

Preizkuševalnik napetosti in toka, Tip: T6-600**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473215 T6-600
GTIN	095969854108
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Odprte tokovne klešče za **brezkontaktno merjenje napetosti**, toka in frekvence, brez stika merilnih vodnikov z deli pod napetostjo. Zamenljive merilne konice. Za merjenje vodnikov s presekom do 120 mm². Dobro čitljiv prikazovalnik z osvetljenim ozadjem.

Uporaba:

Za profesionalno preizkušanje napetosti in polarnosti ter merjenje toka. Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehniko, v industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak).

Standard:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR6, priključena merilna vodnika s snemljivima 4-milimetrskima zaščitnima kopicama za merilni konici.

Tehnični opis

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6
Merilni postopek	TRUE RMS
Število vključenih baterij	2

Kategorija prenapetosti	CAT III 600 V
Kalibriranje	I4
Izmenični tok AC	0,1–200 A
Upor	1 Ω – 2 k Ω
Tipka za zadržanje vrednosti	da
Območje prikazovanja AC	1 - 600 V
Območje prikazovanja DC	1 - 600 V
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Multimetri

Storitve

Kalibriranje tokovnih klešč Tip D	027050 D
-----------------------------------	----------

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------