

FLUKE.

Preizkuševalnik napetosti in toka, Tip: T6-1000**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	473215 T6-1000
GTIN	095969854030
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Odprte tokovne klešče za **brezkontaktno merjenje napetosti**, toka in frekvence, brez stika merilnih vodnikov z deli pod napetostjo. Zamenljive merilne konice. Za merjenje vodnikov s presekom do 120 mm². Dobro čitljiv prikazovalnik z osvetljenim ozadjem. Sočasni prikaz trenutne vrednosti napetosti in toka na prikazovalniku.

Uporaba:

Za profesionalno preizkušanje napetosti in polarnosti ter merjenje toka. Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehniki, v industriji, pri vzdrževanju in popravilih (iskanje napak).

Standard:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR6, priključena merilna vodnika s snemljivima 4-milimetrskima zaščitnima kapicama za merilni konici.

Tehnični opis

Izmenični tok AC	0,1–200 A
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR6

Kalibriranje	I4
Upor	1 Ω – 100 k Ω
Kategorija prenapetosti	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Merilni postopek	TRUE RMS
Število vključenih baterij	2
Tipka za zadržanje vrednosti	da
Območje prikazovanja DC	1 - 1000 V
Območje prikazovanja AC	1 - 1000 V
Merjenje frekvence	45 - 66 Hz
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Multimetri

Storitve

Kalibriranjetokovnih klešč Tip D	027050 D
----------------------------------	----------

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
--	------------