

**Spiralni sveder HSS N, neprevlečeni, Ø DC h8: 42mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	116320 42
GTIN	4045197955593
Razred artikla	12C

Opis**Izvedba:**

Površina je posebej obdelana, zato je manjša možnost zvaritve materiala **in izboljšano odvajanje odrezkov.**

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530.**

Tehnični opis

Standard	DIN 345
Dolžina utorov L_c	205 mm
Podajanje f v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,32 mm/v
Nazivni $\varnothing D_c$	42 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	142 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	354 mm
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Velikost morsekonusa MK	4
Kot konice	118 stopinj
Držalo	Morsekonus

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Kot spirale	20-30 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	25 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		