



Garnitura nasadnih ključev, 3/8 4-kotnik, colski 28-delna, Število delov: 28



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630047 28
GTIN	4045197955975
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski in vezni deli v skladu z DIN 3122/3123. Vsi deli v škatlah iz umetne mase.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključki: 12 kosov, podobni art. 637100

vel. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 col

12-kotni nasadni ključki, dolgi: 9 kosov, podobno art. 637322 vel. 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 col

12-kotni nasadni ključki za vžigalne svečke: 2 kosa, podobni art. 637329 vel. 16; 20,8

T-ročaj: 1 kos, podoben art. 635720 vel. 200

Podaljški: 2 kosa, podobni art. 635420 vel. 75; 250

Kardanski zglob: 1 kos podobno art. 636220

Raglja: 1 kos podobno art. 635090

Shranjevanje: Kovček iz umetne mase

Višina: 84 mm

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 1/4-7/8 col

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	1/4-7/8 col
Število delov	28
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pakiranje	Škatla iz umetne mase
Dolžina	350 mm
Širina	302 mm
Višina	84 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem