



Garnitura nasadnih ključev, 1/4 4-kotnik, colski 27-delna, Število delov: 27



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630045 27
GTIN	4045197955968
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski in vezni deli v skladu z DIN 3122/3123. Vsi deli v škatlah iz umetne mase.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključ: 11 kosov, podobno art. 631022 vel. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 col

6-kotni nasadni ključ, dolgi: 10 kosov, podobno art. 631417 vel. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 col

T-ročaj: 1 kos podobno art. 633029

Natični ročaj: 1 kos, podoben art. 632840 vel. 150

Podaljški: 2 kosa, podobni art. 632420 vel. 50; 100

Kardanski zglob: 1 kos podobno art. 633520

Raglja: 1 kos podobno art. 632090

Shranjevanje: Škatla iz umetne mase

Višina: 66 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 5/32-9/16 col

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Število delov	27
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	5/32-9/16 col
Pakiranje	Škatla iz umetne mase
Dolžina	280 mm
Širina	176 mm
Višina	66 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem