



## Enoročna spona, Vpenjalne letve: 300mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860250 300
GTIN	4008158030661
Razred artikla	83K

### Opis

#### Izvedba:

Telo spona v izvedbi iz poboljšane jekla. Ohišje in ročica iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni. Zaščitne kapice iz elastične umetne mase za pazljivo vpenjanje. Možnost **hitrega fiksiranja** obdelovancev **z eno roko** z ročico za podajanje. Možnost upravljanja na strani **dvokomponentnega ročaja** ali letve. **Močno vpenjanje** (in sproščanje) s trapeznim navojem primeža kot z normalno spono iz jekla. Ergonomična sprostitevna tipka za lažje premikanje drsnega loka. Vpenjalna sila do 3500 N.

#### Uporaba:

**Univerzalno uporabno**, posebej tam, kjer **ima uporabnik za vpenjanje prosto samo eno roko**, npr. med držanjem letav, profilov, kablov, cevi itd. Primerno tudi za **dela nad glavo** in **vzmetene** ali **zelo mehke obdelovance**.

### Tehnični opis

Območje vpenjanja	300 mm
Prevesna dolžina	100 mm
Presek vodila	19,5×9,5 mm

Maksimalna vpenjalna sila	3500 Nm
Vrsta izdelka	Spone