



Lahka vijajna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 150mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 860200 150 |
| GTIN | 4008158004105 |
| Razred artikla | 82C |

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitvev zateznega momenta, zanesljivo vpetje. Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

Standard:

DIN 5117

Tehnični opis

| | |
|-------------------|---------|
| Območje vpenjanja | 150 mm |
| Presek vodila | 15×5 mm |
| Prevesna dolžina | 50 mm |
| Vrsta izdelka | Spone |