

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 18/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Razred artikla	210

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,3 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Prevesna dolžina L_1	20 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	150 mm
z notranjim hlajenjem	da
Število rezil Z	2
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	34 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	8,13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOM.060310
Ø rezila D_c	18 mm
Kot rampe α_{maks}	2,82 stopinj

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Serija	Power Q
Nastavitveni kot κ	15 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP