

**Garant****Nosilec za kolo, par, za predalni blok na kolesih Smer potiskanja, čelna stranica predala, Tip: R36E****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Razred artikla	91H

**Opis****Izvedba:**

Par transportnih nosilcev s kolesi – s po 2 trdno nameščenima in 2 kolesoma za zavijanje ( $\varnothing$  100 mm) z zavoro, kolesa so nameščena na nosilno traverzo. **Upoštevajte smer vrtenja koles.** Nosilnost 600 kg pri enakomerno porazdeljenem bremenu.

**Primerno za:**

Par transportnih nosilcev s kolesi, primeren za ohišje omare za orodje iz kataloške skupine 94 (do 08/2019) z **dimenzijami 27×36E, 36×36E**. Iz varnostnih razlogov (nevarnost prevračanja) je maksimalna uporabna višina ohišja 900 mm (27×36E) oz. 1225 mm (36×36E). **Potiskanje s sprednje strani predala.**

**Napotek:**

- **Predali v omarah za orodje na kolesih morajo biti opremljeni z zaporo proti izvlečenju. Predali se pri zapiranju avtomatsko zapahnejo, s čimer je preprečeno, da bi se med transportom odpirali. Zapore proti izvlečenju za predale iz kataloške skupine 94 (do 08/2019) najdete pod art. 949605 v seznamu nadomestnih delov.**
- **Pri nosilnosti koles (600 kg) upoštevajte tudi lastno maso omare.**
- **Upoštevajte zeleno smer vrtenja koles.**

**Tehnični opis**

maksimalna skupna nosilnost	600 kg
-----------------------------	--------

Ø kolesa za zavijanje	100 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Smer vrtenja	Smer širine omare
Tip	R36E
Ø trdno nameščenega kolesa	100 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Vrsta izdelka	Rola