



Vijačna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 800mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860100 800
GTIN	4008158012063
Razred artikla	82C

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitvev zateznega momenta, zanesljivo vpetje. **Brez zaščitne kapice.**

Standard:

DIN 5117

Tehnični opis

Območje vpenjanja	800 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Presek vodila	35×11 mm
Vrsta izdelka	Spone

