



Spiralni sveder CleverDrill, dolgi HSS N, neprevlečeni, Ø DC h8: 5,5 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	116050 5,5
GTIN	4045197956361
Razred artikla	12B

Opis

Izvedba:

HOLEX CleverDrill – Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Napotek:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s **kotom konice 142°** za izboljšano procesno varnost

z notranjim hlajenjem: ne

Standard: DIN 340

Toleranca nazivnega Ø: h8

Kot konice: 130 stopinj

Število rezil Z: 2

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 82,8 mm

Dolžina utorov L_c : 91 mm

Celotna dolžina L: 139 mm

Ø držala D_s : 5,5 mm

Tehnični opis

Toleranca nazivnega Ø	h8
Dolžina utorov L_c	91 mm
Ø držala D_s	5,5 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	82,8 mm

Nazivni $\varnothing D_c$	5,5 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina L	139 mm
Standard	DIN 340
Kot konice	130 stopinj
Serijska	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Držalo	Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri