



## Spiralni sveder CleverDrill, dolgi HSS N, neprevlečeni, Ø DC h8: 8,5 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	116050 8,5
GTIN	4045197956484
Razred artikla	12B

### Opis

#### Izvedba:

**HOLEX CleverDrill** – Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

#### Priporočilo:

#### Maksimalna globina vrtanja:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Napotek:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s **kotom konice 142°** za izboljšano procesno varnost

z notranjim hlajenjem: ne

Standard: DIN 340

Toleranca nazivnega Ø: h8

Kot konice: 130 stopinj

Število rezil Z: 2

Priporočena maksimalna globina vrtanja  $L_2$ : 96,3 mm

Dolžina utorov  $L_c$ : 109 mm

Celotna dolžina L: 165 mm

Ø držala  $D_s$ : 8,5 mm

### Tehnični opis

Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	96,3 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Ø držala $D_s$	8,5 mm
Število rezil Z	2

Nazivni $\varnothing D_c$	8,5 mm
Celotna dolžina L	165 mm
Standard	DIN 340
Dolžina utorov $L_c$	109 mm
Kot konice	130 stopinj
Serijska	HOLEX CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
Držalo	Cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri