

**Spona s pogonom, Vpenjalne letve: 450mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	860271 450
GTIN	4008158040820
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

Ergonomično oblikovan ročaj iz dvokomponentne umetne mase, brunirana letev iz vlečenega jekla. S steklenimi vlakni ojačano ohišje iz umetne mase, lahko tekoče vreteno s trapeznim navojem z vrtljivo pritisno ploščico. Ročica za sprostitev za hitro nastavljanje.

Uporaba:

Izredno prilagodljiva in uporabna tudi v zelo tesnih prostorskih razmerah, za vpenjalno silo do 2000 N.

Tehnični opis

Prevesna dolžina	60 mm
Območje vpenjanja	450 mm
Presek vodila	19 × 6 mm
Maksimalna vpenjalna sila	2000 Nm
Vrsta izdelka	Spone

