




Lahka vijajna spona iz temprane litine, Vpenjalne letve: 200/80mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	860200 200/80
GTIN	4008158004181
Razred artikla	82C

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine; čvrsta galvansko cinkana in narebričena prizmatična drsna tračnica iz profilnega jekla. Lahko tekoče jekleno vreteno, brunirano s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico. Hitra nastavitev zateznega momenta, zanesljivo vpetje. Z zaščitno kapo iz umetne mase na pritisni površini.

Standard:

DIN 5117

Tehnični opis

Presek vodila	25×6 mm
Prevesna dolžina	80 mm
Vrsta izdelka	Spone