



Samonivelirni križni črtni laser LINO, Tip: L2G



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Razred artikla	47C

Opis

Izvedba:

Robustno, ergonomično oblikovano ohišje iz umetne mase; zaščiteno pred prahom in brizgajočo vodo. **Z zelenimi laserskimi črtami za boljšo vidnost. Do 400 odstotkov boljša vidnost kot pri rdečem laserskem žarku.**

Funkcija Puls z načinom varčevanja energije. Li-ionski akumulatorji zagotavljajo **zelo dolg čas delovanja** do 44 h. Magnetni adapter se lahko pritrdi na vsako steno z jeklenimi elementi.

Magnet omogoča prosto vrtenje in preprosto snemanje. Utrditev za poševne projektorje in za zaščito med transportom.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z adapterjem, li-ionskim akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev, držalom za baterijo, tarčo in kovčkom.

Tehnični opis

Območje niveliranja	±4 stopinj
---------------------	------------

Širina	60 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Točnost	0,2 mm/m
Navoj stojala	1/4 UNC col
Doseg	35 m
Globina	100 mm
Razred laserja	2
Doseg s sprejemnikom	80 m
Masa	530 g
Višina	110 mm
Barva laserja	zelena
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Križni črtni laser

Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6

081561 LR6